

Doppel-Glaspunkthalter


















Edelstahl satiniert

für Glas und Plexiglas geeignet / Glasbearbeitung nötig / für Glasstärke 8-12 mm



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.				CHF
Doppel-Glaspunkthalter	73.1905 D	37	25	6	St 31.50

Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt